

**Garant**
**SNMG 150612, Rūšis: HB7120-1**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251232 HB7120-1
GTIN	4045197928177
Produktų klasė	21G

**Aprašymas**

SNMG 150612 HB7120-1 Kampo spindulys: 1,2 mm  
 Kietlydinys: HB7120-1  
 Drožlialaužis: VM  
 Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
 Pastūma  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/aps,  
 Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 80 - 260 m/min

**Techninis aprašymas**

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kampo spindulys	1,2 mm
Pagrindinis naudojimas	M
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 4 mm
Kietlydinys	HB7120-1
Drožlialaužis	VM
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	80 - 260 m/min

Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMG 150612
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui