

Garant**CNMG 120416, Rūšis: HB7120-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250328 HB7120-1
GTIN	4045197927972
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CNMG 120416 HB7120-1 Kietlydinys: HB7120-1

Drožlialaužis: VG

Pjūvio gylis a_p : 1,5 - 6 mmPastūma f : 0,25 - 0,6 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 240 m/min**Techninis aprašymas**

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	M
Kietlydinys	HB7120-1
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 240 m/min
Pastūma f	0,25 - 0,6 mm/aps,
Pjūvio gylis a_p	1,5 - 6 mm
Kampo spindulys	1,6 mm

Drožlialaužis	VG
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120416
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui