



Pneumatinis smūginis suktuvas, Tipas: W2428



Užsakymo data

Užsakymo numeris	079171 W2428
GTIN	7322590051211
Produktų klasė	03R

Aprašymas

Modelis:

Visi techniniai duomenys paremti **6,3 bar** oro slėgiu ir rekomenduojamu žarnos vidiniu Ø.
Našus smūginis veržliasukis.

Oras išleidžiamas per rankeną, perjungiama į **dešininę / kairinę eigą**.

- **Patvarus viengubo smūgio mechanizmas.**
- **Smūgio mechanizmas užtikrina sklandų darbą ir mažesnę vibraciją.**
- **Trys sukimo momento lygiai dešinine ir kairine eiga.**
- **Atsarginė rankena patogesniai naudojimui.**
- **Atsparus aliuminio ir magnio korpusas.**
- **Didesnis sukimo momentas dėl aukštos kokybės polinių plokštelių variklio.**

Paskirtis:

Tinka sudėtingiems išardymo darbams.

Atsarginė dalis:

Parinkti techninės priežiūros rinkiniai (Service-Kits): Keičiamųjų dalių rinkinius profilaktinei techninei priežiūrai ir remontui daugumai Atlas Copco pneumatiniams įrankiams galima užsakyti.

Techninis aprašymas

Gamintojo pavadinimas	W2428
-----------------------	-------

maksimalus sūkių skaičius	5000 min ⁻¹
Dešininė / kairinė eiga	taip
Darbinis triukšmas	98 dB(A)
Sūkių momento ribos	800 - 1600 Nm
Ilgis	345 mm
maksimali vibracija pagal EN	10,67 m/s ²
maksimalus varžto Ø (8,8 - 12,9)	M33
rekomenduojamas žarnos dydis (vidinis Ø)	19 mm
Įrankių laikiklio matmenys	1 in
Aukštis	131 mm
Svoris	10,5 kg
maksimalus oro poreikis	2880 l/min
Konstrukcija	Tiesus
Įrankių laikiklio pavaros profilis	□
Pneumatinė jungtis	1/2 in
Prijungimo sriegis	BSP
Produkto rūšis	Suktuvas