


Garant
SNMG 150612, Rūšis: HB7140-1

Užsakymo data

Užsakymo numeris	251232 HB7140-1
GTIN	4045197928184
Produktų klasė	21G

Aprašymas

SNMG 150612 HB7140-1 Kampo spindulys: 1,2 mm
 Kietlydinys: HB7140-1
 Drožlialaužis: VM
 Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 4 mm
 Pastūma f : 0,1 - 0,4 mm/aps,
 Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 230 m/min

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 230 m/min
Pagrindinis naudojimas	M
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 4 mm
Kampo spindulys	1,2 mm
Drožlialaužis	VM
Kietlydinys	HB7140-1

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMG 150612
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui