

Garant**CNMG 160616, Rūšis: HB7120-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250172 HB7120-1
GTIN	4045197927910
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CNMG 160616 HB7120-1 Kietlydinys: HB7120-1

Drožlialaužis: VM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 4 mmPastūma f : 0,2 - 0,5 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 80 - 260 m/min

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	0,5 - 4 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 260 m/min
Pagrindinis naudojimas	M
Pastūma f	0,2 - 0,5 mm/aps,
Kietlydinys	HB7120-1
Kampo spindulys	1,6 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas

Drožialaužis	VM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 160616
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui