

Garant
CNMG 120416, Rūšis: HB7140-1


Užsakymo data

| | |
|------------------|-----------------|
| Užsakymo numeris | 250328 HB7140-1 |
| GTIN | 4045197927989 |
| Produktų klasė | 21G |

Aprašymas

CNMG 120416 HB7140-1 Kietlydinys: HB7140-1

Drožlialaužis: VG

Pjūvio gylis a_p : 1,5 - 6 mm

Pastūma f : 0,25 - 0,6 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 50 - 210 m/min

Techninis aprašymas

| | |
|---|---------------------|
| Pagrindinis naudojimas | M |
| Kampo spindulys | 1,6 mm |
| Pastūma f | 0,25 - 0,6 mm/aps, |
| Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas |
| Drožlialaužis | VG |
| Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui | 50 - 210 m/min |
| Kietlydinys | HB7140-1 |

| | |
|---|---------------------------------|
| Pjūvio gylis a_p | 1,5 - 6 mm |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnasis apdirbimas |
| Ašmenys | HM |
| Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas | CNMG 120416 |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 |
| Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekimui |