


**Garant**
**SNMM 190624, Rūšis: HB7140-1**


### Užsakymo data

Užsakymo numeris	251394 HB7140-1
GTIN	4045197928382
Produktų klasė	21G

### Aprašymas

SNMM 190624 HB7140-1 Kampo spindulys: 2,4 mm  
 Kietlydinys: HB7140-1  
 Drožlialaužis: VR  
 Pjūvio gylis  $a_p$ : 2 - 12 mm  
 Pastūma  $f$ : 0,4 - 1,2 mm/aps,  
 Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 40 - 180 m/min

### Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	M
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Drožlialaužis	VR
Pastūma $f$	0,4 - 1,2 mm/aps,
Pjūvio gylis $a_p$	2 - 12 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	40 - 180 m/min
Kietlydinys	HB7140-1

Kampo spindulys	2,4 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMM 190624
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui