

Garant
CNMG 160616, Rūšis: HB7120-1


Užsakymo data

Užsakymo numeris	250338 HB7120-1
GTIN	4045197927996
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CNMG 160616 HB7120-1 Kietlydinys: HB7120-1

Drožlialaužis: VG

Pjūvio gylis a_p : 1,5 - 6 mm

Pastūma f : 0,25 - 0,6 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 240 m/min

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	1,5 - 6 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 240 m/min
Drožlialaužis	VG
Pastūma f	0,25 - 0,6 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	HB7120-1
Kampo spindulys	1,6 mm

Pagrindinis naudojimas	M
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 160616
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui