

Garant**CNMG 160616, Rūšis: HB7140-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250172 HB7140-1
GTIN	4045197927927
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CNMG 160616 HB7140-1 Kietlydinys: HB7140-1

Drožlialaužis: VM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 4 mmPastūma f : 0,1 - 0,4 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 230 m/min**Techninis aprašymas**

Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Kietlydinys	HB7140-1
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kampo spindulys	1,6 mm
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 4 mm
Drožlialaužis	VM
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 230 m/min

Pagrindinis naudojimas	M
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 160616
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui