

Garant**SNMG 190612, Rūšis: HB7140-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251236 HB7140-1
GTIN	4045197928306
Produktų klasė	21G

Aprašymas

SNMG 190612 HB7140-1 Kampe spindulys: 1,2 mm
Kietlydinys: HB7140-1
Drožlialaužis: VM
Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 4 mm
Pastūma f : 0,1 - 0,4 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 230 m/min

Techninis aprašymas

Drožlialaužis	VM
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 230 m/min
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kietlydinys	HB7140-1
Kampe spindulys	1,2 mm
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	M

Pjūvio gylis a_p	0,5 - 4 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMG 190612
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui