



Pneumatinis smūginis suktuvas, Tipas: W2911



Užsakymo data

Užsakymo numeris

079171 W2911

GTIN

7322590051303

Produktų klasė

03R

Aprašymas

Modelis:

Visi techniniai duomenys paremti **6,3 bar** oro slėgiu ir rekomenduojamu žarnos vidiniu Ø.

Našus smūginis veržliasukis.

Oras išleidžiamas per rankeną, perjungiama į **dešininę / kairinę eigą**.

- **Patvarus dvigubo smūgio mechanizmas.**
- **Mažas svoris dideliame našumui.**
- **Ilgaamžiškas kompozitinis kompaktiškas korpusas ir rankena.**
- **Trys sukimo momento lygiai.**
- **Ergonomiška izoliuota rankena.**
- **Valdymas dešinine / kairine eiga naudojant du mygtukus.**

Paskirtis:

Tinka kietoms medžiagoms.

Atsarginė dalis:

Parinkti techninės priežiūros rinkiniai (Service-Kits): Keičiamųjų dalių rinkinius profilaktinei techninei priežiūrai ir remontui daugumai Atlas Copco pneumatiniams įrankiams galima užsakyti.

Techninis aprašymas

maksimalus varžto Ø (8,8 - 12,9)	M14
maksimalus sūkių skaičius	7300 min ⁻¹
Gamintojo pavadinimas	W2911
Dešininė / kairinė eiga	taip
Sūkių momento ribos	150 - 400 Nm
Konstrukcija	Pistoletas
Aukštis	178 mm
Svoris	1,2 kg
Darbinis triukšmas	92 dB(A)
Įrankių laikiklio pavaros profilis	□
Ilgis	160 mm
rekomenduojamas žarnos dydis (vidinis Ø)	10 mm
maksimali vibracija pagal EN	5,1 m/s ²
Įrankių laikiklio matmenys	1/2 in
maksimalus oro poreikis	1020 l/min
Pneumatinė jungtis	1/4 in
Prijungimo sriegis	BSP
Produkto rūšis	Suktuvus