

**Garant****CNMG 160616, Rūšis: HB7140-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250338 HB7140-1
GTIN	4045197928009
Produktų klasė	21G

**Aprašymas**

CNMG 160616 HB7140-1 Kietlydinys: HB7140-1

Drožlialaužis: VG

Pjūvio gylis  $a_p$ : 1,5 - 6 mmPastūma  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 50 - 210 m/min**Techninis aprašymas**

Kietlydinys	HB7140-1
Pjūvio gylis $a_p$	1,5 - 6 mm
Pastūma $f$	0,25 - 0,6 mm/aps,
Kampo spindulys	1,6 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	50 - 210 m/min
Drožlialaužis	VG
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas

Pagrindinis naudojimas	M
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 160616
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui