

Garant**Tekinimo peilis su keičiama plokšte, kairinis, Koto / plokštelių dydis:
32/16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251707 32/16
GTIN	4045197928252
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Plokštelės dydis	16 mm
Galvutės ilgis L ₁	32 mm
Koto dydis	32 mm
Darbinės dalies ilgis L ₄	32 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VN.. 1604..
Spaustukas	259038 2
Bendras ilgis L	170 mm
Atraminė plokštelė	259031 39
Laikiklio ISO kodas	MVJNR/L 3225P16
Varžtas atraminei plokštei	259025 3
Varžtas spaustukui	259021 1
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai

Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500