

Garant
CNMG 190616, Rūšis: HB7140-1

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250174 HB7140-1
GTIN	4045197927941
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CNMG 190616 HB7140-1 Kietlydinys: HB7140-1
 Drožlialaužis: VM
 Tolerancija: M
 Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 4 mm
 Pastūma f : 0,1 - 0,4 mm/aps,
 Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 230 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Kietlydinys	HB7140-1
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 230 m/min
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 4 mm
Pagrindinis naudojimas	M
Drožlialaužis	VM

Kampo spindulys	1,6 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 190616
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui