

**Garant****CNMG 190616, Rūšis: HB7120-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250341 HB7120-1
GTIN	4045197928016
Produktų klasė	21G

**Aprašymas**

CNMG 190616 HB7120-1 Kietlydinys: HB7120-1

Drožlialaužis: VG

Pjūvio gylis  $a_p$ : 1,5 - 6 mmPastūma  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 70 - 240 m/min**Techninis aprašymas**

Pagrindinis naudojimas	M
Drožlialaužis	VG
Pjūvio gylis $a_p$	1,5 - 6 mm
Pastūma $f$	0,25 - 0,6 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	HB7120-1
Kampo spindulys	1,6 mm

Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	70 - 240 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 190616
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui