

Garant**CNMG 190624, Rūšis: HB7120-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250176 HB7120-1
GTIN	4045197927958
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CNMG 190624 HB7120-1 Kietlydinys: HB7120-1
Drožlialaužis: VM
Tolerancija: M
Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 4 mm
Pastūma f : 0,2 - 0,5 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 80 - 260 m/min

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	2,4 mm
Drožlialaužis	VM
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 260 m/min
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 4 mm
Pagrindinis naudojimas	M
Pastūma f	0,2 - 0,5 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas

Kietlydinys	HB7120-1
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 190624
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui