


Garant**CNMM 190616, Rūšis: HB7140-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250464 HB7140-1
GTIN	4045197928122
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CNMM 190616 HB7140-1 Kietlydinys: HB7140-1

Drožlialaužis: VR

Pjūvio gylis a_p : 2 - 8 mmPastūma f : 0,2 - 0,8 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 40 - 180 m/min

Techninis aprašymas

Kietlydinys	HB7140-1
Pastūma f	0,2 - 0,8 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	M
Kampo spindulys	1,6 mm
Pjūvio gylis a_p	2 - 8 mm
Drožlialaužis	VR
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	40 - 180 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMM 190616
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui