

**Garant**
**CNMG 190616, Rūšis: HB7140-1**


### Užsakymo data

Užsakymo numeris	250341 HB7140-1
GTIN	4045197928023
Produktų klasė	21G

### Aprašymas

CNMG 190616 HB7140-1 Kietlydinys: HB7140-1

Drožlialaužis: VG

Pjūvio gylis  $a_p$ : 1,5 - 6 mm

Pastūma  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 50 - 210 m/min

### Techninis aprašymas

Kampo spindulys	1,6 mm
Drožlialaužis	VG
Pjūvio gylis $a_p$	1,5 - 6 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	50 - 210 m/min
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pastūma $f$	0,25 - 0,6 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	M

Kietlydinys	HB7140-1
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 190616
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui