


Garant**CNMM 190624, Rūšis: HB7120-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250466 HB7120-1
GTIN	4045197928139
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CNMM 190624 HB7120-1 Kietlydinys: HB7120-1

Drožlialaužis: VR

Pjūvio gylis a_p : 2 - 8 mmPastūma f : 0,4 - 1,2 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 210 m/min

Techninis aprašymas

Kietlydinys	HB7120-1
Pagrindinis naudojimas	M
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 210 m/min
Drožlialaužis	VR
Pjūvio gylis a_p	2 - 8 mm
Pastūma f	0,4 - 1,2 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas

Kampo spindulys	2,4 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMM 190624
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui