

Garant
CNMG 190624, Rūšis: HB7120-1


Užsakymo data

Užsakymo numeris	250343 HB7120-1
GTIN	4045197928030
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CNMG 190624 HB7120-1 Kietlydinys: HB7120-1
 Drožlialaužis: VG
 Pjūvio gylis a_p : 1,5 - 6 mm
 Pastūma f : 0,25 - 0,6 mm/aps,
 Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 240 m/min

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	2,4 mm
Drožlialaužis	VG
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pastūma f	0,25 - 0,6 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 240 m/min
Kietlydinys	HB7120-1
Pagrindinis naudojimas	M

Pjūvio gylis a_p	1,5 - 6 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 190624
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui