

**Garant****CNMG 190624, Rūšis: HB7140-1**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	250343 HB7140-1
GTIN	4045197928047
Produktų klasė	21G

## Aprašymas

CNMG 190624 HB7140-1 Kietlydinys: HB7140-1

Drožlialaužis: VG

Pjūvio gylis  $a_p$ : 1,5 - 6 mmPastūma  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 50 - 210 m/min

## Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	M
Kietlydinys	HB7140-1
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjūvio gylis $a_p$	1,5 - 6 mm
Pastūma $f$	0,25 - 0,6 mm/aps,
Kampo spindulys	2,4 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	50 - 210 m/min

Drožlialaužis	VG
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 190624
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui