


Garant
SNMG 190624, Rūšis: HB7140-1


Užsakymo data

Užsakymo numeris	251338 HB7140-1
GTIN	4045197928344
Produktų klasė	21G

Aprašymas

SNMG 190624 HB7140-1 Kampo spindulys: 2,4 mm
 Kietlydinys: HB7140-1
 Drožlialaužis: VG
 Pjūvio gylis a_p : 1,5 - 9 mm
 Pastūma f : 0,25 - 0,8 mm/aps,
 Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 50 - 210 m/min

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	1,5 - 9 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Drožlialaužis	VG
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 210 m/min
Pastūma f	0,25 - 0,8 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	M
Kietlydinys	HB7140-1

Kampo spindulys	2,4 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMG 190624
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui