


**Garant****SNMM 120412, Rūšis: HB7120-1**

### Užsakymo data

Užsakymo numeris	251386 HB7120-1
GTIN	4045197928351
Produktų klasė	21G

### Techninis aprašymas

Pastūma f	0,4 - 1,2 mm/aps,
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	60 - 210 m/min
Pagrindinis naudojimas	M
Drožlialaužis	VR
Kietlydinys	HB7120-1
Kampo spindulys	1,2 mm
Pjūvio gylis $a_p$	2 - 12 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMM 120412

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui