


Garant
SNMG 150608, Rūšis: HB7120-1

Užsakymo data

Užsakymo numeris	251230 HB7120-1
GTIN	4045197928153
Produktų klasė	21G

Aprašymas

SNMG 150608 HB7120-1 Kampo spindulys: 0,8 mm
 Kietlydinys: HB7120-1
 Drožlialaužis: VM
 Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 4 mm
 Pastūma f : 0,1 - 0,4 mm/aps,
 Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 80 - 260 m/min

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	0,8 mm
Pagrindinis naudojimas	M
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 4 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 260 m/min
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	HB7120-1

Drožlialaužis	VM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMG 150608
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui