

Garant**DNMG 150408, Rūšis: HB7120-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250768 HB7120-1
GTIN	4045197928689
Produktų klasė	21G

Aprašymas

DNMG 150408 HB7120-1 Kietlydinys: HB7120-1
Drožlialaužis: VM
Tolerancija: M
Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 5 mm
Pastūma f : 0,2 - 0,5 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 80 - 260 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 260 m/min
Drožlialaužis	VM
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 5 mm
Pagrindinis naudojimas	M
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pastūma f	0,2 - 0,5 mm/aps,

Ašmenys	HM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Kampo spindulys	0,8 mm
Kietlydinys	HB7120-1
Danga	padengtas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui