

Garant**DNMG 150404, Rūšis: HB7140-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250767 HB7140-1
GTIN	4045197928672
Produktų klasė	21G

Aprašymas

DNMG 150404 HB7140-1 Kietlydinys: HB7140-1
Drožlialaužis: VM
Tolerancija: M
Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 5 mm
Pastūma f : 0,2 - 0,5 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 230 m/min

Techninis aprašymas

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 230 m/min
Pastūma f	0,2 - 0,5 mm/aps,
Drožlialaužis	VM
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 5 mm
Ašmenys	HM

Pagrindinis naudojimas	M
Kietlydinys	HB7140-1
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui