

Garant**DNMG 150412, Rūšis: HB7120-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250769 HB7120-1
GTIN	4045197928702
Produktų klasė	21G

Aprašymas

DNMG 150412 HB7120-1 Kietlydinys: HB7120-1
Drožlialaužis: VM
Tolerancija: M
Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 5 mm
Pastūma f : 0,2 - 0,5 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 80 - 260 m/min

Techninis aprašymas

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 5 mm
Drožlialaužis	VM
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 260 m/min
Ašmenys	HM
Pagrindinis naudojimas	M

Kampo spindulys	1,2 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	HB7120-1
Pastūma f	0,2 - 0,5 mm/aps,
Danga	padengtas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150412
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui