

Garant**DNMG 150404, Rūšis: HB7120-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250670 HB7120-1
GTIN	4045197928627
Produktų klasė	21G

Aprašymas

DNMG 150404 HB7120-1 Kietlydinys: HB7120-1
Drožlialaužis: VS
Pjūvio gylis a_p : 0,3 - 2 mm
Pastūma f : 0,1 - 0,4 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 90 - 290 m/min

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	0,3 - 2 mm
Pagrindinis naudojimas	M
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Ašmenys	HM
Kampo spindulys	0,4 mm
Drožlialaužis	VS
Kietlydinys	HB7120-1

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	90 - 290 m/min
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Danga	padengtas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui