

ROLLER

Vamzdžių lankstytuvo rinkinys darbui viena ranka lakštinio plieno lagamine



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 821200 |
| GTIN | 4044942026359 |
| Produktų klasė | 84C |

Aprašymas

Modelis:

Tvirta lenkimo svirtis iš aliuminio slėginio liejinio su krumpliastiebine mechanine pastūma (greita pastūma ir greita grįžtamoji eiga), su universaliu šliaužiklio kronšteinu, šliaužikliu ir lenkimo segmentais iš stiklo pluoštu sustiprinto poliamido. Galimas lenkimo kampas iki 180°.

Paskirtis:

Lenkti minkštus varinius vamzdžius su apvalkalu, plieninius vamzdžius su apvalkalu iš Pressfitting sistemos mapress C plieno, precizinius plieninius vamzdžius DIN 2391 - 2394, minkštus, blizgius arba su apvalkalu, bei Pressfitting sistemos kompozitinių medžiagų vamzdžius.

Turinys:

Lenkimo svirtis: 1 vnt.

Universalus šliaužiklis: 1 vnt.

Po 1 lenkimo segmentą vamzdžiams, kurių išorinis Ø: dyd. 12; 15; 18; 22 mm

Lenkimo spindulys (vamzdžio viduryje): Dyd. 36; 55; 72; 86 mm

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Lenkimo spindulys (vamzdžio viduryje) | 36 mm |
| Lenkimo spindulys (vamzdžio viduryje) | 55 mm |
| Lenkimo spindulys (vamzdžio viduryje) | 72 mm |
| Lenkimo spindulys (vamzdžio viduryje) | 86 mm |
| Lenkimo pavarų skaičius | 1 |

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Lenkimo segmentų skaičius | 4 |
| maksimalus lenkimo kampas | 180 laipsniai |
| Lenkimo pavaros medžiaga | aliuminio liejinys |
| Produkto rūšis | Lankstytuvas |