


Garant**Užspaudimo lūpa su išdėstymo kaiščiais, Kai lūpų plotis: 125mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	362627 125
GTIN	4045197928283
Produktų klasė	31S

Aprašymas**Modelis:**

- Grūdintasis plienas, dujinis įzotinimas (tolerancija $\pm 0,01$ mm).
- Paprastas montavimas ant spaustuvo.
- Mechaninis kaiščių įspaudimas
- Suspausto oro patekimas pro dvipusius vožtuvus.
- Tarp fiksuotos ir judančios lūpos skirtumo nėra.
- Reikalingas oro slėgis - 5,5 bar

Paskirtis:

Greitas perstatymas įvairiems apdirbimo būdams.

- Greitas ir tikslus padėties fiksavimas.
- Nereikia gaišti laiko atraminių plokštelių tvirtinimui.

Tinka:

GARANT NC Nr. 360510; 360465; 361290.
HOLEX Nr. 362010.
Allmatic Nr. 360405; 360600; 360605; 361180; 361202; 361302; 361304; 362250; 362350 bei su užspaudimo lūpomis Nr. 361400 – 361620.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su 1 tvirtinimo varžtu.

Techninis aprašymas

Atitinka spalvinį žymėjimą	TC
----------------------------	----

Atitinka spalvinį žymėjimą	LC-GARANT
Atitinka spalvinį žymėjimą	HiPo
Atitinka spalvinį žymėjimą	HD-Allmatic
Atitinka spalvinį žymėjimą	LCV125G
Atitinka spalvinį žymėjimą	Titan2/TitanSense
Atitinka spalvinį žymėjimą	HD-HOLEX
Atitinka spalvinį žymėjimą	LC
Atitinka spalvinį žymėjimą	NC8
Produkto rūšis	Spaustuvo kumšteliai

Priedai

Atsarginiai kaiščiai 10 vnt. Tipas 1

362629 1