



Hidraulinis vamzdžių lankstytuvas, Tipas: 3/8-1.1/4



Užsakymo data

Užsakymo numeris	821150 3/8-1.1/4
GTIN	95691403834
Produktų klasė	83R

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas hidraulinis vamzdžių lankstytuvas su uždara hidrauline sistema ir grįžtamosios eigos spyruokle geresnei stūmoklių kontrolei. Šliaužikliai ir lenkimo segmentai iš ketaus, galingas stūmoklis su 450 bar spaudimo slėgiu. Aukštos kokybės stūmoklio tarpikliai užtikrina sistemos hermetiškumą ir padidina patvarumą. Šliaužikliai su lenkimo kampo rodmeniu. Uždara sistema užtikrina saugų vamzdžių lenkimą. Specialios formos svirtis saugo nuo perkrovų. Viskas sudėta į rakinamą medinę dėžę.

Paskirtis:

Lenkti cinkuotus ir juodus plieninius vamzdžius, taip pat ir dujų vamzdžius (3/8 colio - 2 coliai). Lenkimo kampas iki 90°, vamzdžių sienelės iki 5,5mm storio (2 colių vamzdžiai). Patogus darbas, nes vienu rankenos paspaudimu stūmoklis nueina ilga kelią. Universalus naudojimas mašinų, pramoninės įrangos gamyboje, darbams vamzdynuose, šaltkalvystei ir t. t.

Turinys:

Po 1 lenkimo segmentą Nr. 821155: dyd. 3/8; 1/2; 3/4; 1; 1.1/4

Šliaužiklis Nr. 821156: 2 vnt.

hidraulinis vamzdžių lankstytuvas: 1 vnt.

Ratukai: 3 vnt.

Techninis aprašymas

Hidraulinių vamzdžių lankstytuvų skaičius	1
---	---

Ratukų skaičius	3
Lenkimo spindulys (vamzdžio viduryje)	45; 50; 65; 100; 130 mm
Lenkimo segmentų skaičius	5
Šliaužiklių skaičius	2
nominaliajam vamzdžio pločiui	3/8–1 1/4 in
maksimalus sienelės storis	5,5 mm
maksimalus lenkimo kampas	90 laipsniai
Produkto rūšis	Lankstytuvas

Priedai

Lenkimo segmentas Tipas 1.1/4	821155 1.1/4
Šliaužiklis	821156
Lenkimo segmentas Tipas 3/4	821155 3/4
Lenkimo segmentas Tipas 1/2	821155 1/2
Lenkimo segmentas Tipas 3/8	821155 3/8
Lenkimo segmentas Tipas 1	821155 1