



## Skaitmeninis mikrometras su išsikišusiomis matavimo plokštumomis, Matavimo ribos: 0-25mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	421720 0-25
GTIN	4045197928795
Produktų klasė	42B

### Aprašymas

#### Modelis:

Gerai įskaitomas skaitmeninis ekranas su papildomu analoginiu nuskaitymu. Tvirtas metalinis korpusas.

Besisukantis matavimo suklys, su kietlydinio matavimo plokštumomis

#### Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

#### Tiekimo sudėtis:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. 357

Matavimo būgno padalos: 1/50

IP apsaugos klasė: IP 54

Kalibravimas: B1

Padalos vertė: 0,001 mm

Padalos vertė: 0,00005 in

Leistina paklaida: 4 μm

### Techninis aprašymas

Įmontuotų baterijų Nr.	081560 357
Baterijų kiekis	1
Kalibravimas	B1
Padalos vertė	0,001 mm

Padalos vertė	0,00005 in
Leistina paklaida	4 µm
IP apsaugos klasė	IP 54
Maitinimas	Baterijos
Norma	DIN 863
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Pakuotė	tvirta dėžė
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Matavimo būgno padalos	1/50
Produkto rūšis	Mikrometras

## Paslaugos

Kalibravimas Mikrometras Maksimalios matavimo ribos 25 mm	012050 25
DAkKS kalibravimas Mikrometras Maksimalios matavimo ribos 100 mm	012060 100
Žymėjimas lazeriu Tipas	018940
Kalibravimas Mikrometras Maksimalios matavimo ribos 25 mm	022000 25
DAkKS kalibravimas Mikrometras Maksimalios matavimo ribos 100 mm	022010 100

## Priedai

Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas 357	081560 357
--	------------