

**Skaitmeninis mikrometras su matavimo antgaliu, Matavimo ribos: 0-25mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	421726 0-25
GTIN	4045197928917
Produktų klasė	42B

Aprašymas**Modelis:**

Gerai įskaitomas skaitmeninis ekranas su papildomu analoginiu nuskaitymu. Tvirtas metalinis korpusas.

Besisukantis matavimo suklys, su kietlydinio matavimo plokštumomis

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. 357

Matavimo būgno padalos: 1/50

IP apsaugos klasė: IP 54

Kalibravimas: B1

Padalos vertė: 0,001 mm

Padalos vertė: 0,00005 in

Leistina paklaida: 4 μm

Techninis aprašymas

Padalos vertė	0,001 mm
Padalos vertė	0,00005 in
Kalibravimas	B1
Baterijų kiekis	1
Leistina paklaida	4 μm

Įmontuotų baterijų Nr.	081560 357
IP apsaugos klasė	IP 54
Maitinimas	Baterijos
Norma	DIN 863
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Pakuotė	tvirta dėžė
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Matavimo būgno padalos	1/50
Produkto rūšis	Mikrometras

Paslaugos

Kalibravimas Mikrometras Maksimalios matavimo ribos 25 mm	012050 25
DAkKS kalibravimas Mikrometras Maksimalios matavimo ribos 100 mm	012060 100
Žymėjimas lazeriu Tipas	018940
Kalibravimas Mikrometras Maksimalios matavimo ribos 25 mm	022000 25
DAkKS kalibravimas Mikrometras Maksimalios matavimo ribos 100 mm	022010 100

Priedai

Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas 357	081560 357
--	------------