

Garant**Pjovimo plokštelė kairinė, HU9315, Griovelio plotis m (H13): 0,8mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 273906 0,8 |
| GTIN | 4045197929068 |
| Produktų klasė | 21J |

Techninis aprašymas

| | |
|---|--------------------|
| fiksavimo žiedams DIN 471 / 472, žiedo storis | 0,7 mm |
| Pjovimo briaunos plotis w | 0,85 mm |
| t _{maks.} | 1,2 mm |
| Griovelio plotis m (H13) | 0,8 mm |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas |
| Ašmenys | HM |
| Pjovimo briaunos spindulys R | 0,05 mm |
| Keičiamų plokštelių priskyrimas | kairiniai |
| Kietlydinys | HU9315 |
| Grioveliai pagal standartą | DIN 471 |
| Grioveliai pagal standartą | DIN 472 |

| | |
|---|---------------------|
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 3 |
| Pagrindinis naudojimas | N |
| Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas |
| Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui | 70 - 280 mm/min |
| Produkto rūšis | Griovelio įpjovimas |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V_c | ISO kodas |
|---------------------------|---------------|-----------|-----------|
| Aliuminis, plastikai | tinka | 280 m/min | N |
| Aliuminis (trumpadrožlis) | tinka | 280 m/min | N |
| Al >10 % Si | tinka | 170 m/min | N |
| Ti >850 N/mm ² | ribotai tinka | 50 m/min | S |
| CuZn | ribotai tinka | 200 m/min | N |
| Grafitas | ribotai tinka | 70 m/min | N |
| nepertraukiamas | tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |
| sausasis | tinka | | |