

Garant**Tekinimo plokštelių laikiklis, kairinis, Koto / plokštelių dydis: 12/11 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261109 12/11
GTIN	4045197929112
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis L_4	16 mm
Koto dydis	12 mm
Bendras ilgis L	80 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VB.. 1103..
Plokštelės dydis	11 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 22
Laikiklio ISO kodas	SVJBR/L 1212F11
Galvutės ilgis L_1	21,5 mm
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX8

674248 TX8

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500