

**Garant****Tekinimo plokštelių laikiklis, dešin., Koto / plokštelių dydžiai: 10/06mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260000 10/06
GTIN	4045197929136
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Bendras ilgis L	70 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 0602..
Plokštelės dydis	6 mm
Koto dydis	10 mm
Laikiklio ISO kodas	SCSCR/L 1010E06
Darbinės dalies ilgis L <sub>4</sub>	12 mm
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	12 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 22
Serija	QuickTurn
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	dešin.
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	45 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

---

**Priedai**

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 22

269028 22

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®  
profilis TX8

674248 TX8

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių  
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500