

Garant
Tekinimo plokštelių laikiklis, dešin., Koto / plokštelių dydžiai: 12/09mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260000 12/09
GTIN	4045197929143
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Koto dydis	12 mm
Darbinės dalies ilgis L ₄	16 mm
Galvutės ilgis L ₁	19 mm
Laikiklio ISO kodas	SCSCR/L 1212F09
Bendras ilgis L	80 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 2
Plokštelės dydis	9 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 09T3..
Serija	QuickTurn
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešin.
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	45 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX15

674248 TX15

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 2

269028 2

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500