

Garant**Tekinimo plokštelių laikiklis, dešin., Koto / plokštelių dydžiai: 8/06mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260000 8/06
GTIN	4045197929129
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis L_4	10 mm
Koto dydis	8 mm
Bendras ilgis L	60 mm
Galvutės ilgis L_1	12 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 22
Plokštelės dydis	6 mm
Laikiklio ISO kodas	SCSCR/L 0808D06
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 0602..
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	dešin.
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	45 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX8

674248 TX8

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 22

269028 22

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500