

**Garant****Tekinimo plokštelių laikiklis, dešin., Koto / plokštelių dydžiai: 16/09mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260000 16/09
GTIN	4045197929150
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Laikiklio ISO kodas	SCSCR/L 1616H09
Darbinės dalies ilgis L <sub>4</sub>	20 mm
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	20 mm
Plokštelės dydis	9 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 2
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 09T3..
Atraminė plokštelė	269005 1
Bendras ilgis L	101 mm
Koto dydis	16 mm
Varžtas atraminei plokštei	269013 2
Serija	QuickTurn
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešin.
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	45 laipsniai
Paskirtis	Apdaila

Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

## Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 2	269028 2
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500