

Garant**Tekinimo plokštelių laikiklis, dešin., Koto / plokštelių dydžiai: 25/12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260000 25/12
GTIN	4045197929198
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Laikiklio ISO kodas	SCSCR/L 2525M12
Atraminė plokštelė	269005 6
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 1204..
Koto dydis	25 mm
Darbinės dalies ilgis L ₄	32 mm
Varžtas atraminei plokštei	269013 5
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 20
Galvutės ilgis L ₁	27 mm
Plokštelės dydis	12 mm
Bendras ilgis L	151 mm
Serija	QuickTurn
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešin.
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	45 laipsniai
Paskirtis	Apdaila

Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500