

Garant**Tekinimo plokštelių laikiklis, kairinis, Koto / plokštelių dydžiai: 20/09mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260001 20/09
GTIN	4045197929266
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Galvutės ilgis L_1	22 mm
Koto dydis	20 mm
Atraminė plokštelė	269005 1
Plokštelės dydis	9 mm
Darbinės dalies ilgis L_4	25 mm
Varžtas atraminei plokštei	269013 2
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 09T3..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 2
Bendras ilgis L	126 mm
Laikiklio ISO kodas	SCSCR/L 2020K09
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	45 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis

Produkto rūšis

Tekinimo plokštelių laikiklis
su keičiama plokšte

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX15

674248 TX15

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 2

269028 2

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500