

**Garant****Tekinimo plokštelių laikiklis, dešin., Koto / plokštelių dydžiai: 20/12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260000 20/12
GTIN	4045197929181
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 20
Bendras ilgis L	126 mm
Plokštelės dydis	12 mm
Koto dydis	20 mm
Atraminė plokštelė	269005 6
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	24 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 1204..
Varžtas atraminei plokštei	269013 5
Darbinės dalies ilgis L <sub>4</sub>	25 mm
Laikiklio ISO kodas	SCSCR/L 2020K12
Serija	QuickTurn
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešin.
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	45 laipsniai
Paskirtis	Apdaila

Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

## Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 2	269028 2
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500