

**Garant**
**Tekinimo plokštelių laikiklis, dešin., Koto / plokštelių dydžiai: 16/12mm**

**Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 260000 16/12  |
| GTIN             | 4045197929174 |
| Produktų klasė   | 21T           |

**Techninis aprašymas**

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Darbinės dalies ilgis $L_4$         | 20 mm                  |
| Laikiklio ISO kodas                 | SCSCR/L 1616H12        |
| Varžtas atraminei plokštei          | 269013 5               |
| Plokštelės dydis                    | 12 mm                  |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269028 20              |
| Bendras ilgis L                     | 101 mm                 |
| Galvutės ilgis $L_1$                | 22 mm                  |
| Atraminė plokštelė                  | 269005 6               |
| Koto dydis                          | 16 mm                  |
| Tinkamos keičiamos plokštelės       | CC.. 1204..            |
| Serija                              | QuickTurn              |
| Norma                               | Gamykliniai standartai |
| Paskirtis                           | dešin.                 |
| Vidinis aušinimas                   | ne                     |
| Reguliuojamas kampas $\kappa$       | 45 laipsniai           |
| Paskirtis                           | Apdaila                |

|                |   |
|----------------|---|
| Paskirtis      | Išilginis tekinimas, išorinis                     |
| Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte |

## Priedai

|   |             |
|---|-------------|
| Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15                           | 674248 TX15 |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 20  | 269028 20   |
| Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm | 659957 500  |