

Garant**Tekinimo plokštelių laikiklis, kairinis, Koto / plokštelių dydžiai: 8/06mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 260001 8/06 |
| GTIN | 4045197929204 |
| Produktų klasė | 21T |

Techninis aprašymas

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269028 22 |
| Darbinės dalies ilgis L_4 | 10 mm |
| Bendras ilgis L | 60 mm |
| Laikiklio ISO kodas | SCSCR/L 0808D06 |
| Galvutės ilgis L_1 | 12 mm |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | CC.. 0602.. |
| Koto dydis | 8 mm |
| Plokštelės dydis | 6 mm |
| Norma | DIN ISO 5610 |
| Paskirtis | kairinis |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Reguliuojamas kampas κ | 45 laipsniai |
| Paskirtis | Apdaila |
| Paskirtis | Išilginis tekinimas, išorinis |
| Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte |

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX8

674248 TX8

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 22

269028 22

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500