

Garant**Tekinimo plokštelių laikiklis, kairinis, Koto / plokštelių dydžiai: 16/09mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260001 16/09
GTIN	4045197929259
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Laikiklio ISO kodas	SCSCR/L 1616H09
Atraminė plokštelė	269005 1
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 2
Plokštelės dydis	9 mm
Koto dydis	16 mm
Bendras ilgis L	101 mm
Varžtas atraminei plokštei	269013 2
Darbinės dalies ilgis L ₄	20 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 09T3..
Galvutės ilgis L ₁	20 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	45 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis

Produkto rūšis

Tekinimo plokštelių laikiklis
su keičiama plokšte

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 2

269028 2

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX15

674248 TX15

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500