

Garant**Tekinimo plokštelių laikiklis, kairinis, Koto / plokštelių dydžiai: 12/09mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260001 12/09
GTIN	4045197929242
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Koto dydis	12 mm
Laikiklio ISO kodas	SCSCR/L 1212F09
Galvutės ilgis L ₁	19 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 2
Darbinės dalies ilgis L ₄	16 mm
Bendras ilgis L	80 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 09T3..
Plokštelės dydis	9 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	45 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 2	269028 2
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500