

Garant**Tekinimo plokštelių laikiklis, kairinis, Koto / plokštelių dydžiai: 10/06mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260001 10/06
GTIN	4045197929235
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Plokštelės dydis	6 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 0602..
Koto dydis	10 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 22
Bendras ilgis L	70 mm
Laikiklio ISO kodas	SCSCR/L 1010E06
Galvutės ilgis L ₁	12 mm
Darbinės dalies ilgis L ₄	12 mm
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	45 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 22

269028 22

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX8

674248 TX8

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500