


**Pilno profilio plokštelė, 30°, išorinė, kairinė, HB7125, Vijų skaičius / colyje: 8****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	270970 8
GTIN	4045197929327
Produktų klasė	21J

**Techninis aprašymas**

Vijų skaičius colyje	8
Ašmenys	HM
Vidiniam / išoriniam naudojimui	išorin.
Paskirtis	kairinis
Keičiamųjų plokštelių profilis	Pilnas profilis
Kietlydinys	HB7125
Sriegio tipas	RD
Sriegio tipas	RD-LH
Sriegio norma	DIN 405
Jungės kampainis, apvalus	30 laipsniai
Storis	3,6 mm
Plokštelės dydis l	16 mm
Produkto rūšis	Keičiamos plokštelės sriegių pjovimui

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	120 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	120 m/min	M
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	tinka	60 m/min	S
nepertraukiamas	tinka		
nereguliarus	tinka		
pertraukiamas	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		