

**Tekinimo plokštelių laikiklis, kairinis, Koto / plokštelių dydžiai: 20/12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260001 20/12
GTIN	4045197929297
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Galvutės ilgis $L_1$	24 mm
Atraminė plokštelė	269005 6
Bendras ilgis L	126 mm
Koto dydis	20 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 20
Laikiklio ISO kodas	SCSCR/L 2020K12
Darbinės dalies ilgis $L_4$	25 mm
Varžtas atraminei plokštei	269013 5
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 1204..
Plokštelės dydis	12 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas $\kappa$	45 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis

Produkto rūšis

Tekinimo plokštelių laikiklis  
su keičiama plokšte**Priedai**Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®  
profilis TX15

674248 TX15

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 2

269028 2

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių  
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500