

Garant**Tekinimo plokštelių laikiklis, kairinis, Koto / plokštelių dydžiai: 16/12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260001 16/12
GTIN	4045197929273
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Varžtas atraminei plokštei	269013 5
Bendras ilgis L	101 mm
Darbinės dalies ilgis L ₄	20 mm
Atraminė plokštelė	269005 6
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 20
Plokštelės dydis	12 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 1204..
Koto dydis	16 mm
Laikiklio ISO kodas	SCSCR/L 1616H12
Galvutės ilgis L ₁	22 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	45 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis

Produkto rūšis

Tekinimo plokštelių laikiklis
su keičiama plokšte

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 20

269028 20

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX15

674248 TX15

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500